



Nollapistesäädin, Tyyppi: 50M



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 359085 50M |
| GTIN | 4045197973436 |
| Tuoteluokka | 32E |

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoisterästä. Magneetti.

Etu:

Työkalun terä ei vahingoitu käynnistyksessä. Rakotulkkia tai kosketustuurnaa ei tarvita.

Toiminto:

- **Nosta laitteen jousitettu mittauspinta ja tarkastuspinta samalle korkeudelle (esim. viivaimen avulla) ja aseta mittarin näyttöarvoksi -0,25.**
- **Aseta laite työkappaleen päälle ja siirrä jyräntä jousitetulla anturipinnalla, kunnes mittakellon näytössä on arvo 0. Jyräntä on nyt asetettu tasan 50 mm ($\pm 0,01$ mm) työstettävän kappaleen yläpuolelle (mitta syötetään koneen ohjausjärjestelmään).**

Käyttö:

Työkalujen (esim. jyräntien) säätäminen nollaan ja koneenkaran viitepisteen määrittäminen.

Toimituksen sisältö:

Mukana puukotelo, mittauskello, mittauspöytäkirja ja käyttöohje.

Huomautus:

Varamittakello nro 359086, katso varaosaluettelo.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------|
| Kotelon \emptyset | 65 mm |
| \emptyset jousilaakeroitu anturipinta | 47 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Rungon – viitepinnan korkeus | 49,75 mm |
| Mittakellon näyttö | 0,01 mm |
| Jousitetun testauspinnan korkeus osoittimen 0-asennossa | 50 mm |
| Tuotetyyppi | Nollasäätölaite |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Varamittakello nollapistesäätimelle nro 359085 Mittausalue / kuoren Ø 3/40 mm | 359086 3/40 |
|--|-------------|