

Garant**5-akseliset kiristimet Xpent, Tyyppi: 1S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361100 1S
GTIN	4045197926906
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Joustava, modulaarinen kiinnitysjärjestelmä.
- Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
- Kiinnitysvoima enintään 40 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Kumpikin kiinnitysmoduuli voidaan paikoittaa erikseen peruskiskoon.
- Säädetty kiinnitys- ja säätöalue.
- Toistotarkkuus < 0,01 mm.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, mitta 200 mm.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti oikeaan 5-sivuseen työstöön.

Yhdisteltäessä erilaisia leukoja voidaan käyttää perinteistä, tasapintaista kiinnitystä tai aihikiinnitystä.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karanjatke, kampi / 6-kulmainen ruuvitaltta (tyypissä 1S), kiinteä kiinnitysmoduuli, liikkuva kiinnitysmoduuli.

Erikoistarvike:

Kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, keskileuka nro 361111, peruskiskot 361115, kara nro 361119, karan jatkokappale nro 361120, kiinnitysrauta nro 361165, momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643329, työkappaleen tuki nro 360094, päällileuat nro 361123 – 361138.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 361123 – 361137 ja suojaleuat nro 361140 – 361151 eivät sisälly toimitukseen. Kiristystilanteessa S4 tarvitaan lisäksi karanjatke nro 361120.

Työkalun täydellistä voitelua varten suosittelemme monikäyttöistä rasvaa nro 083592 PLUS.

Tekninen kuvaus

C ₁	77,5 mm
Suurin kiristysmomentti	90 Nm
Kiinnitysalue S4	286 - 386 mm
Kiinnitysalue S3	186 - 290 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xpent1-2
Uraleveys n H7	20 mm
Pituus L	454 mm
Leveys B	125 mm
Perusrungon korkeus c	125,5 mm
Korkeus h	45 mm
Avainkoon mitat	5 mm
Avainkoon mitat	10 mm
Kiinnitysalue S1	6 - 108 mm
Paino	34 kg
Kiinnitysalue S2	104 - 208 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Sarja	Xpent
Suurin karan jatke	100
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin