

**HOLEX****Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415100 1000
GTIN	4045197927699
Tuoteluokka	41Z

**Kuvaus****Malli:**

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Sisämittauskärjen $\emptyset$	20 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	kestävä rasia
Jaotus	1/128 tuuma
Leukapituus	150 mm
Jaotus	1/20 mm
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	$\pm 0,15$ mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

---

**Palvelut**

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 1000 mm

021010 1000