



## Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415100 200
GTIN	4045197927668
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

### Tekninen kuvaus

Leukapituus	60 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

---

**Palvelut**

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200