


Garant**SNMM 190624, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251394 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928375 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

SNMM 190624 HB7120-1 Nirkon säde: 2,4 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| lastunmurtaja | VR |
| Pääkäyttöalue | M |
| Nirkon säde | 2,4 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 2 - 12 mm |
| Syöttö f | 0,4 - 1,2 mm/kierr, |
| Laji | HB7120-1 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 210 m/min |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMM 190624 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |