

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7120-1
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä