

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	202293 6,5
GTIN	4045197931238
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 202320.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	63 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	45 astetta
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	27 mm
Terän pituus L _c	16 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm
Varren muoto	HB
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän Ø D _c	6,5 mm
varren Ø D _s	8 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kavennuksen Ø D ₁	6,3 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,04 mm

HammaslukuZ	3
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu