

**Garant****TKM-jyrsin TPC, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202283 10
GTIN	4045197977243
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

**Epäkeskinen takareunan hionta** ja erillinen **kiillotushionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa  
Kaksinkertainen lastunkatkaisu-ura takaa erinomaisen lastunmuodostuksen.

**Huomautus:**

$a_{e\ max} = 0,1 \times D$  TPC-työstöön.

$h_{max}$ : Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus $L_c$	51 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	9,2 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Lastun keskipaksuus $h_{max}$ TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen	0,045 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Nousukulma	45 astetta
Varren muoto	HA
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h6
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	60 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	3
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	130 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	85 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	125 m/min	N
PE-HD	soveltuu	90 m/min	N
PA 66	soveltuu	100 m/min	N
PEEK	soveltuu	80 m/min	N
PF 31	soveltuu	70 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Cu	soveltuu	70 m/min	N

CuZn	soveltuu	90 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

**Palvelut**

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------