

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 7
GTIN	4045197930132
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 16 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 27 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 6,8 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s : 8 mm

Tekninen kuvaus

Nousukulma	30 astetta
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	27 mm
varren Ø D_s	8 mm

Kavennuksen $\varnothing D_1$	6,8 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Varren muoto	HB
HammaslukuZ	2
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L_c	16 mm
Terän $\varnothing D_c$	7 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin