




## Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 300×40×127, Tyyppi: C60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	591810 C60
GTIN	9003170369183
Tuoteluokka	53Y

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Avoinhuokoinen **piikarbidihiomalaikka** takaa alhaisen kaltevuuden. Alumiinin, ei-rautametallien, titaanin, HM-materiaalin ja valuraudan työstämiseen.

#### Käyttö:

- **Yleiskäyttöinen heilurihionnassa, huomattavasti vähemmän laikanvaihtoja päivittäiskäytössä.**
- **Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

**Erittely:****C60J11V18.****Huomautus:**

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Muoto: 1

Muoto: 1

**Tekninen kuvaus**

Hionta-menetelmä	Tasohionta
Hioma-aine	piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Koostumus	C60J11V18
Muoto	1
Laikan Ø D	300 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	300×40×127
Reiän Ø H	127 mm
Tuotetyyppi	Tasohiomalaikka

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	sopii rajoituksin		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		