

**Garant****TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201307 8
GTIN	4045197930156
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus  $L_c$ : 19 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 27 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 7,8 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø  $D_s$ : 8 mm

**Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren muoto	HB
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Terän pituus $L_c$	19 mm
Terän Ø $D_c$	8 mm

Nousukulma	30 astetta
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	27 mm
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren $\emptyset D_s$	8 mm
HammaslukuZ	2
Kavennuksen $\emptyset D_1$	7,8 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin