


Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 11,7
GTIN	4045197930217
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjäähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 26 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 38 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 11,5 mm

Kokonaispituus L: 83 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	26 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	38 mm
HammaslukuZ	2
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm

Kavennuksen Ø D ₁	11,5 mm
Terän Ø D _c	11,7 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kokonaispituus L	83 mm
Nousukulma	30 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,06 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin