

Garant**TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202269 4,8
GTIN	4045197930927
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 13 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 21 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 4,6 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D_1	4,6 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
HammaslukuZ	3
Nousukulma	30 astetta
Kokonaispituus L	57 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	21 mm

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Varren muoto	HB
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Terän $\varnothing D_c$	4,8 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän pituus L_c	13 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin