

Garant**TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201307 14
GTIN	4045197930248
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 26 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 38 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 13,8 mm

Kokonaispituus L: 83 mm

varren Ø D_s : 14 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Kokonaispituus L	83 mm
Varren muoto	HB
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm
Terän pituus L_c	26 mm
varren Ø D_s	14 mm

Kavennuksen $\varnothing D_1$	13,8 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Terän $\varnothing D_c$	14 mm
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Nurkkaviisteen leveys 45° :ssa	0,1 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	38 mm
Nousukulma	30 astetta
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin