


## Garant

### TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 5,75
GTIN	4045197930101
Tuoteluokka	11X

#### Kuvaus

##### Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus  $L_c$ : 13 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 21 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 5,5 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø  $D_s$ : 6 mm

#### Tekninen kuvaus

Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø $D_1$	5,5 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
varren Ø $D_s$	6 mm

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	21 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän $\varnothing D_c$	5,75 mm
Terän pituus $L_c$	13 mm
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Varren muoto	HB
Hammasluku Z	2
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin