

Garant**TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202293 5,5
GTIN	4045197931207
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Huomautus:**Seuraajatuote nrolle 202320.****Tekninen kuvaus**

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän pituus L_c	13 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5,3 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	3
Varren muoto	HB
Nousukulma	45 astetta
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	21 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm

Terän $\varnothing D_c$	5,5 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu