

Garant**TKM-tonnijyrsin, suora malli PPC, DLC, Ø f8 DC / R2: 12/70mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207514 12/70
GTIN	4045197989000
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suorituskykyinen työkalu **tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla**. Erinomainen pinnanlaatu **lyhyessä työstöajassa**. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Huomautus:

R₂ on työkalun vaikutussäde.

Jälkihionta ei ole mahdollista!

Tekninen kuvaus

Nousukulma	30 astetta
Hammasluku Z	5
Työstösäde R ₂	70 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän Ø D _c	12 mm
Terän säde R ₁	1 mm
Terän pituus L _c	23 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	36 mm
Kavennuksen Ø D ₁	10 mm

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,07 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \varnothing	f8
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	PPC
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	330 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

