

Garant**TKM-tynnyrijyrsin, tylppäkartiomalli $\alpha/2 = 72^\circ$ PPC, DLC, \emptyset f8 DC / R2: 8/180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207545 8/180
GTIN	4045197989116
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suorituskykyinen työkalu **tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla**. Erinomainen pinnanlaatu **lyhyessä työstöajassa**. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Huomautus:

R_2 on työkalun vaikutussäde.

Jälkihionta ei ole mahdollista!

Pohjapintojen työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.

Tekninen kuvaus

Terän $\emptyset D_c$	8 mm
varren $\emptyset D_s$	8 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,055 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,065 mm
Nousukulma	30 astetta
Työstösäde R_2	180 mm
Terän säde R_1	1,5 mm
Terän pituus L_c	1,9 mm
HammaslukuZ	3

Kokonaispituus L	80 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	PPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	330 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------