

Garant**TKM-tynnyrijyrsin, tylppäkartiomalli $\alpha/2 = 81^\circ$ PPC, DLC, \varnothing f8 DC / R2:
12/220mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	207548 12/220
GTIN	4045197989147
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suorituskykyinen työkalu **tehokkaaseen viimeistelytyööstön vapaamuotoisilla pinnoilla**. Erinomainen pinnanlaatu **lyhyessä työstöajassa**. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Huomautus:

R₂ on työkalun vaikutussäde.

Jälkihionta ei ole mahdollista!

Pohjapintojen työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	5
Nousukulma	30 astetta
Työstösäde R ₂	220 mm
Terän \varnothing D _c	12 mm
Terän säde R ₁	4 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
Kokonaispituus L	120 mm
varren \varnothing D _s	12 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,07 mm

Terän pituus L_c	1,4 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \emptyset	f8
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys a_e jysinnän aikana	0,05×D kopiojysinnässä
Lastuamisleveys a_e jysinnän aikana	0,05×D kopiojysinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	PPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	330 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

