

Garant**GARANT Master Titan TKM-täyssädejyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	207487 10
GTIN	4045197989710
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:****Erikoisprofiili titaanin ja titaaniseosten työstöön.**

4 otsaterää keskiöön asti.

Voidaan siksi käyttää oikeana **4-teräjäyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.Toleranssi: Sädemuoto = **± 0,005 mm.****Huomautus:**

Jälkihiontaa ei suositella.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	14 mm
Syöttö f_z kopiojäyrsintään Titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,072 mm
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Nousukulma	45 astetta
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Syöttö f_z särmäykseen titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
HammaslukuZ	4
Kokonaispituus L	100 mm
Korjauskerroin v_c	1,25
Säde R	5 mm
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------