


**Garant****Sorvauskääntöterä DC.T 11T304, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260359 HB7410-1
GTIN	4045197937810
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7410-1
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	Ti
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	TAS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 90 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä