

Garant**GARANT Master Titan TKM-varsijyrsin HPC, TiAlN, Ø DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203029 4
GTIN	4045197991744
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Erikoishionta, jossa on **torusmainen lastuamissärmän pyöristys**.

Käyttö:

Titaanin ja titaaniseosten jyrsimiseen, erittäin tasaisesti käyvä – takaa erinomaisen kestoajan ja parhaan mahdollisen lastuamistehon.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,018 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kavennuksen Ø D ₁	3,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Syöttö f _z uranjyrsintään Titaanissa > 850 N/mm ²	0,015 mm
Terän pituus L _c	11 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	16 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Nousukulma	40 astetta
Terän Ø D _c	4 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kulmapyöröstys r_v	0,1 mm
Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------