

**Garant****TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	202261 11
GTIN	4045197941237
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Varsi **DIN 6535 HB** mukainen.

**Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:**

on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se. Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus  $L_c$ : 15 mm

Kokonaispituus L: 60 mm

varren Ø  $D_s$ : 12 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø $D_c$	11 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø $D_s$	12 mm
Varren muoto	HB
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Nousukulma	30 astetta
Terän pituus $L_c$	15 mm
Kokonaispituus $L$	60 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin