

**Garant****XDMT090416ZDER, HB4430, Tyyppi: TI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212881 TI
GTIN	4045197943156
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Säätösäde, kun  $a_{p\max}$ : 3 mmSyöttö  $f_z$  / hammas: 0,6 mm

Teränpaksuus S: 4.76 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	Ti
Syöttö $f_z$ / hammas	0,6 mm
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDER
Laji	HB4430
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\max}$	0,7 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		