

**Garant**
**TKM-kulmajyrsin, muoto C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	208037 12
GTIN	4045197943750
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

**Malli:**

 Kulmatoleranssi  $\pm 8'$ .

**Huomautus:**

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen  $f_z$  50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 6

HammaslukuZ: 6

 Kavennuksen  $\varnothing D_1$ : 5 mm

Kokonaispituus L: 55 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 10 mm

 Syöttö  $f_z$  teräksessä  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,04 mm

## Tekninen kuvaus

Terän $\varnothing D_c$	12 mm
HammaslukuZ	6
Kokonaispituus L	55 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5 mm
Muoto	C

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin