

Garant**eco-kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261103 20/16
GTIN	
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 317900–319886.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020X16
Ruuvi aluslevylle	269013 1
Pään pituus L ₁	40 mm
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	99 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259033 5

Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15