


Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: VDI30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 VDI30
GTIN	4045197947925
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihdettavat päät nro 320625.

Huomautus:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Työkappaleen paino	300 kg

Sopii värikoodiin	K12
Ø d	30 mm
Pyörintävirhe	0,01 mm
Joustoliike	3 mm
varren Ø D ₁	12 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Hyötypituus L ₁	60 mm
Rungon Ø D	44 mm
Sovitin	VDI 30
Tuotetyyppi	Keskityskärki