

Garant**Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 20R1mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116760 20R1 |
| GTIN | 4045197035486 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:**

Hyvä pyörintätarkkuus. Sydänosan paksuus ja paksunema ovat normaalit.

Erikoiskäsitelty pinta.

Syviin porauksiin. Syvien reikien poraus on tehtävä poraa useita kertoja nostamalla, riittävästä jäähtytyksestä on huolehdittava.

Edullinen malli, vakiokierukka.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:**Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Nimellis-Ø D _c | 20 mm |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,2 mm/kierr, |
| Lastu-urien pituus L _c | 260 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 385 mm |
| Morsekartio MK koko | 2 |
| Standardi | DIN 1870 R1 |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 230 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Varsi | Morsekartio |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Nousukulma | 16-30 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 25 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |