

Garant

Alkureikäporraspora HSS 90°, höyrytetty, Kierteelle: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	117060 M8
GTIN	4045197035813
Tuoteluokka	11C

Kuvaus

Malli:

Poraus- ja upotustasoissa aina omat lastu-urat ja ohjausviisteet. Sen vuoksi porrasporan profiili säilyy myös useiden hiontakertojen jälkeen.

Käyttö:

Kierteen alkureikä ja viiste voidaan tehdä **yhdellä kertaa** toisiinsa nähden tarkassa linjassa. Standardin DIN 336 s. 1 muk. kierteen alkureikien porauksiin, joilla 90° upotus (DIN 69 muk. keskim. malli).

HammaslukuZ: 2

Sisäjähdytys: ei

Ø D₁ 1. porras viisteellä (h9): 6,8 mm

Ø D₂ 2. porras viisteellä (h8): 9 mm

Porraskorkeus L₁ 1. porras: 21 mm

Lastu-urien pituus L_c: 81 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	81 mm
Kierteelle	M8
Ø D ₁ 1. porras viisteellä (h9)	6,8 mm
Ø D ₂ 2. porras viisteellä (h8)	9 mm
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm

HammaslukuZ	2
Sisäjähdytys	ei
Porraskorkeus L ₁ 1. porras	21 mm
Pinnoitus	höyrytetty
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 8378
Toleranssi, nimellis-Ø	h9
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h8
Nousukulma	20-30 astetta
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h8
Värirengas	ilman
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		