

**duMONT****Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite P9, Tyyppi: 18E1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290406 18E1
GTIN	662600888114
Tuoteluokka	29J

**Kuvaus****Käyttö:**

Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

**Toimituksen sisältö:**

Avennin ja tarvittavat liuskat.

**Huomautus:**

- **Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).**
- **Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.**
- **Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.**
- **TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**
- **Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.**

Lastuava aine: HSS

Aven-timen pituus: 394 mm

Kiilauran leveys: 18 mm

Kiilauran syvyys: 4,4 mm

reiän halkaisijoille DIN 6885: 58 - 65 mm

Avennus-pituus teräksessä: 25 - 150 mm

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella: 4800 kg

## Tekninen kuvaus

Työstökertojen lkm	4
reiän halkaisijoille DIN 6885	58 - 65 mm
Aven-timen pituus	394 mm
Kiilauran syvyys	4,4 mm
Selän leveys	19,34 mm
Kiilauran leveys	18 mm
Avennus-pituus teräksessä	25 - 150 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	4800 kg
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

## Tarvikkeet

Liuska työntöaiventimeen nro 290405 – 407 Tyyppi  
16-18E1

---

290410 16-18E1