



## Lakaisukone, Valmistajamerkintä: SW250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Tuoteluokka	07C

### Kuvaus

#### Malli:

**Käsinohjattavat lakaisukoneet**, joissa ilman työkaluja säädettävä sivuharja ja päätela parasta puhdistustulosta varten myös vaihtelevilla pinnoilla.

Manuaalinen toimilaitte, **suuri keruusäiliö, pitkän käyttöiän takaavat ruostumaton kehys** ja taitettava kahva.

**Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.**

#### Käyttö:

Sekä koviille että pehmeille lattiamateriaaleille. Soveltuu erinomaisesti lehtien ja kuivan lian lakaisuun vähäisessä määrin, kruunukorkkien, tupakantumppien jne. keruuseen.

#### Toimituksen sisältö:

Käsikäyttöinen lakaisukone, pääharjatela, sivuharja, integroitu suodatin. Pääharjatela ja kaksi sivuharjaa.

### Tekninen kuvaus

Teoreettinen kattavuusala	3680 m <sup>2</sup> /h
Säiliöiden tilavuus	38 l
Pituus	1470 mm

Työskentelyleveys sivuharjoilla	920 mm
Leveys	920 mm
Valmistajamerkintä	SW250
Paino	20 kg
Korkeus	1120 mm
Tuotetyyppi	Lakaisukone