

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M50X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M50X0,35
GTIN	4045197000828
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	49,65 mm
Kierteen syvyys	150 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	50 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	40 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M50×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi