

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M19X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M19X1,75
GTIN	4045197998743
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	19 mm
Kierteen syvyys	57 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	17,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M19×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi