

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M1X0,2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M1X0,2
GTIN	4045197625892
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	2,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,2 mm
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kierteen Ø	1 mm
varren Ø D _s	2,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	0,8 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1×0,2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi