

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.0-80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 80

Kierteen Ø: 1,53 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,318 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	40 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Alkureiän Ø	1,25 mm
Kierrettä/ tuuma	80

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	1,53 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierteen syvyys	4,59 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	0-80 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi