

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M22X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M22X1,75
GTIN	4062406005320
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

Alkureiän Ø	20,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierteen Ø	22 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	66 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22×1,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi