

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M18X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M18X0,5
GTIN	4062406004958
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	18 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	17,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	54 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18x0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi