

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M23X1,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130005 M23X1,5 |
| GTIN         | 4062406005399  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Lastuava aine    | HSS E      |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G   |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H         |
| Toleranssiluokka | 7HX        |
| Toleranssiluokka | 7G         |
| Toleranssiluokka | 7GX        |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20                                 |
| Kierteen syvyys         | 69 mm                                    |
| Varren nelikulmio □     | 14,5 mm                                  |
| Lastu-urien määrä       | 3  |
| Kierteen Ø              | 23 mm                                    |
| Kierteennousu           | 1,5 mm                                   |
| Alkureiän Ø             | 21,5 mm                                  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm                                    |
| Standardi               | DIN 376                                  |
| Kokonaispituus L        | 160 mm                                   |
| Terien lkm Z            | 3  |
| Kierretyyppi            | MF                                       |
| Kierteen koko           | M23×1,5                                  |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | DIN 13                                   |
| Etuviiste               | B  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |