

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M28X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M28X1,5
GTIN	4062406005801
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	84 mm
Kierteen Ø	28 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Alkureiän Ø	26,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteennousu	1,5 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	28
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi