

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M28X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M28X0,5
GTIN	4062406005764
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	0,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierteen syvyys	84 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän $\varnothing$	27,5 mm
Varren nelikulmio $\square$	16 mm
Kierteen $\varnothing$	28 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M28×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi