

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M46X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M46X0,75
GTIN	4062406007027
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	45,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	138 mm
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierteen \varnothing	46 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	0,75 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M46x0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi