

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M52X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M52X0,75
GTIN	4062406007287
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	51,25 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	156 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Kierteen Ø	52 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M52×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi