

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M7X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M7X0,5
GTIN	4062406004248
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

varren Ø D _s	7 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen Ø	7 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen syvyys	21 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	6,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M7×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi