

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M50X3****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130005 M50X3  |
| GTIN         | 4062406007232 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 47 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Varren nelikulmio □ | 32 mm      |
| Toleranssiluokka    | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka    | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka    | 6H +0,05   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Standardi                | DIN 376                                  |
| varren $\varnothing D_s$ | 40 mm                                    |
| Kierteen syvyys          | 150 mm                                   |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| Kokonaispituus L         | 250 mm                                   |
| Terien lkm Z             | 4  |
| Lastu-urien määrä        | 4  |
| Kierteennousu            | 3 mm                                     |
| Alkureiän $\varnothing$  | 47 mm                                    |
| Kierteen $\varnothing$   | 50 mm                                    |
| Kierretyyppi             | MF                                       |
| Kierteen koko            | M50x3                                    |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | B  |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta           | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |