

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M28X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M28X1,25
GTIN	4062406012953
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Kierteen Ø	28 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	20 mm
Alkureiän Ø	26,75 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	70 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M28×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi