

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M19X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M19X1,75
GTIN	4062406012250
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	47,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kierteen \varnothing	19 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Alkureiän \varnothing	17,25 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,75 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M19×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi