

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M1,6X0,2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M1,6X0,2
GTIN	4062406011000
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	2
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Alkureiän Ø	1,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	40 mm
Kierteen Ø	1,6 mm
Kierteennousu	0,2 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen syvyys	4 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,6 \times 0,2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi