

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M11X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M11X1,25
GTIN	4062406011628
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Kierteen Ø	11 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,25 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen syvyys	27,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Alkureiän Ø	9,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M11×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi