

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M112X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130021 M112X2 |
| GTIN         | 4062406029562 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 110 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Lastu-urien määrä | 12         |
| Kierteennousu     | 2 mm       |
| Toleranssiluokka  | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka  | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka  | ISO 2 6H   |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka        | 7H                          |
| Toleranssiluokka        | 7HX                         |
| Toleranssiluokka        | 7G                          |
| Toleranssiluokka        | 7GX                         |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,10                    |
| Alkureiän Ø             | 110 mm                      |
| Lastuava aine           | HSS                         |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 56 mm                       |
| Kierteen Ø              | 112 mm                      |
| Kierteen syvyys         | 168 mm                      |
| Varren nelikulmio □     | 44 mm                       |
| Terien lkm Z            | 12                          |
| Standardi               | DIN 2184                    |
| Kokonaispituus L        | 180 mm                      |
| Kierretyyppi            | MF-LH                       |
| Kierteen koko           | M112×2                      |
| Pinnoitus               | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma              | 60 astetta                  |
| Kierrenormi             | DIN 13                      |
| Etuviiste               | C                           |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys            | ei                          |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 1,5×D pohjareiällä |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leikkaussuunta       | Vasen                                    |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas           | ilman                                    |
| Tuotetyppi           | Kierretappi                              |