

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M88X1

Tilaustiedot

Tilausnumero	130020 M88X1
GTIN	4062406026677
Tuoteluokka	10N

Kuvas
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren $\varnothing D_s$: 50 mm

 Varren nelikulmio \square : 39 mm

 Alkureiän \varnothing : 87 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio \square	39 mm
Kierteen syvyys	132 mm
Standardi	DIN 2184
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Lastu-urien määrä	10
Alkureiän \varnothing	87 mm

Kierteen Ø	88 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	1 mm
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M88×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi